



Kraftskævbider, forkromet, med greb, Hel længde: 180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	723100 180
GTIN	4003773022978
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,7 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,8 mm
Hel længde	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfjeder	nej
Produkttype	skærende tang