



Mekanikerskævbider, forkromet, Hel længde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	724000 125
GTIN	4003773018506
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Med slankt hoved og induktionshærdede skær. Skærhårdhed ca. 63 HRC. Indlagt led med slørfri gang.

Tang forkromet, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardet.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	0,6 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1 mm
Hel længde	125 mm
med aktiverbar returfjeder	nej
med returfjeder	nej
Norm	DIN ISO 5749
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)

Materiale	Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet
Produkttype	skærende tang