

**Garant****Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 723510 160    |
| GTIN                | 4045197501608 |
| Artikelklasse       | 71B           |

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

## Teknisk beskrivelse

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Skæreeffekt, blød tråd op til Ø | 3,4 mm   |
| Skæreeffekt, pianotråd op til Ø | 2 mm   |
| Hel længde                      | 160 mm   |
| Skæreeffekt, hård tråd op til Ø | 2,5 mm   |
| Norm                            | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201  |
| Norm                            | DIN ISO 5749   |
| Greb                            | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Produktionsmetode          | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) |
| Materiale                  | Krom-vanadium-stål                  |
| Overflade                  | forkromet                           |
| Højeffektiv kraftskævbider | nej                                 |
| med aktiverbar returfeder  | nej                                 |
| Produkttype                | skærende tang                       |