



Mekanikerskævbider, forkromet med greb, Hel længde: 110mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	724200 110
GTIN	4003773029649
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Med slankt hoved og induktionshærdede skær. Skærhårdhed ca. 63 HRC. Indlagt led med slørfri gang.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk. Med returfeder.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	110 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1,2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3 mm
med aktiverbar returfeder	nej
med returfeder	ja
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)

Materiale	Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet
Produkttype	skærende tang