



Hårdmetal-betonbor, Bor-Ø: 14 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786000 14
GTIN	4002395332205
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

Slag- og drejebor med kraftig skæreplade i hårdmetal. Med fordrejet skaft.

Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 90 mm

Hel længde: 150 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	14 mm
Spirallængde	90 mm
Hel længde	150 mm
Antal skær Z	2
Skaft-Ø	10 mm
Skæremateriale	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor