



Endebidetang, poleret, Hel længde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	721100 160
GTIN	4003773040620
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med kort led. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC). Tang kemisk sortfarvet. Hoved poleret, greb overtrukket med kunststof. Høj skæreydelse pga. optimalt udvekslingsforhold.

Norm:

DIN ISO 5748

Materiale:

Krom-vanadium-specialstål, sænksmedet, oliehardet i flere trin.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4,5 mm
Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5748
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet
Hoved	poleret

Produkttype

skærende tang