



Kompakt skævbider, X-Cut® forkrømet med grebsovertræk VDE-isoleret, Hel længde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	724310 160
GTIN	4003773075141
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Med slankt hoved og induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). **Gennemgående ledbolt** af hensyn til optimal stabilitet.

Tang forkrømet, greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4,8 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,7 mm
Producentbetegnelse	X-Cut
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet
Produkttype	skærende tang