

**Hårdmetal- hammerbor SDS-max., Øxhel længde: 28X370mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789200 28X370
GTIN	4002395374366
Artikelklasse	76G

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.**

Skarpere vinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Ved længde >500 mm skal der forbores til en dybde på mindst 150 mm med kort bor (fortrinsvis samme Ø).

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	250 mm
Hel længde	370 mm
Antal skær Z	2
Ø	28 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Max
Produkttype	Stenbor

