



Kraft-skævbider, forkromet VDE-dypisoleret, Hel længde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	723535 250
GTIN	4003773018421
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang forkromet, greb overtrukket med kunststof, **isolerede**.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4,6 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3,5 mm
Hel længde	250 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang