



Momentforøger i stålkuffert, Maks. udgangskapacitet: 1350Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659975 1350
GTIN	4018754186792
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtter i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. **Indgangsdrev** med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. **Udgangsdrev** med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment). Præcise planetgear garanterer en præcis momentoverførsel med en nøjagtighed på lang sigt på $\pm 5\%$. Leveres i stålkuffert.

Fordel:

Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.

Teknisk beskrivelse

Maks. indgangskapacitet	375 Nm
Gearudveksling	4:1
Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning	1:3,6
Vægt	3,4 kg
Overbelastningssikring	ja
Drivfirkant	3/4 tommer
Returspærring	nej

Ø D	90 mm
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde	400 Nm
Antal støtteanordninger (reaktionsplader)	1
Drivfirkant	3/4 tommer
Maks. udgangskapacitet	1350 Nm
Længde L	265 mm
Højde H	106 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produkttype	Momentnøgle