

**Garant****Skævbider forkromet, med greb, Hel længde: 160mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	724840 160
GTIN	4045197417022
Artikelklasse	71B

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

## Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	2,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang