



## Hårdmetal- hammerborsæt, Bor-Ø: 5-14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Dobbeltværk. De 3 specielle Power Breaker fremdriftstænder på MS2 laver mikroridser i det materiale, der skal bores i, for at opnå en hurtigere borehastighed og fjernelse af materialet. De førsteklasses HM-spidser med utrolig stærk lodning garanterer lange standtider også i armeret beton. Takket være den kerneforstærkede spiral (KVS) dæmpes vibrationer; slagenergien overføres direkte til borspidsen.**

#### Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

#### Indhold:

Hammerbor nr. 789000: 1 stk.  
i hver str. 5; 6; 6, længde 110 mm;  
str. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, længde 160 mm

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Bor-Ø	5 - 14 mm

Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

## Tilbehør

Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 8X160 mm	789000 8X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 10X160 mm	789000 10X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 14X160 mm	789000 14X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 12X160 mm	789000 12X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 5X110 mm	789000 5X110
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 6X110 mm	789000 6X110
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 8X110 mm	789000 8X110
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 6X160 mm	789000 6X160