

LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, spidst hoved, SFW, Hel længde: 110mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726340 110
GTIN	7314150051045
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med retur fjeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisionskruedel af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	110 mm
Hovedbredde	10 mm
Skæreydelse: Koppertråd op til Ø	0,1 - 1,25 mm
Skærlængde	10 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Meget fin facet
Materiale	High performance-stållegering
Hovedform	spids
Greb	Kunststofovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	SFW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang