



## Boltsaks, Hel længde: 910mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	733300 910
GTIN	4003773066781
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Knivhoved med udveksling og universal-knive. Præcis og enkel justering af knivene ved hjælp af excenterskruer. Fastsmedet begrænsningsanslag med komfortabel dæmper, pulverlakerede rørgreb med flerkomponent-grebsovertræk.

**Anvendelse:**

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Materiale:**

Kniv af krom-vanadin-stål, skær endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC).

**Reservedel:**

Ekstra knivhoved nr. 733350.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	910 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	9 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	10 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	13 mm
Materiale	Krom-vanadium-specialstål
Produkttype	skærende tang

### Tilbehør

Reserveknivhoved komplet med skruer Hel længde 910  
mm

---

733350 910