



Testpumpe „RP 50-S“



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	814890
GTIN	4004625602003
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

Robust stålpladebeholder med korrosionsbestandig belægning og 12 liters kapacitet. Manometret er finskaleret med internationale enheder (bar, psi, MPa). Slæbeviser til let bestemmelse af det indstillede tryk eller trykfald. Ubesværet kraftoverførsel til trykstempler ved hjælp af ergonomisk pumpegreb. Servicevenlig takket smørenipler. Præcis måling ved hjælp af testslange med stålnetforstærkning og tilslutning R 1/2".

Anvendelse:

Trykprøvning med vand eller olie iht. nationale og internationale retningslinjer på rørledningssystemer og beholdere (op til 60 bar).

Prøve- og trykområde, med 20 psi-skalaiddeling: 0 - 860 psi

Prøve- og trykområde, med 1 bar-skalaiddeling: 0 - 60 bar

Prøve- og trykområde, med 0,1 MPa-skalaiddeling: 0 - 6 MPa

Beholder, længde: 720 mm

Beholder, bredde: 170 mm

Beholder, højde: 260 mm

Teknisk beskrivelse

Beholder, længde	720 mm
Prøve- og trykområde, med 1 bar-skalaiddeling	0 - 60 bar

Beholder, højde	260 mm
Prøve- og trykområde, med 0,1 MPa-skalaiddeling	0 - 6 MPa
Sugekapacitet pr. pumpe­slag	45 ml
Prøve- og trykområde, med 20 psi-skalaiddeling	0 - 860 psi
Beholder, bredde	170 mm
Producentbetegnelse	RP 50-S
Produkttype	Testpumpe