

Weidmüller **stripax® plus afisolerings- og crimptang****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729493
GTIN	4008190067267
Artikelklasse	73H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang. Med længdeanslag og trådskeer. Indbygget crimpstation med magasin til kabeltyller (båndvare, integreret i grebet).

**Fordel:**

**Skæring** og **afisolering** af kablet samt **crimpning** af kabeltyllerne **med et værktøj**, tidskrævende værktøjsskift bortfalder.

**Anvendelse:**

Kabelførings- og installationsopgaver i små serier (f.eks. i elskabe).

**Specialtilbehør:**

Kabeltyllesæt á 500 stk. (10 bånd á 50 stk.) nr. 729497 i størrelserne 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

**Bemærk:**

Der må kun anvendes kabeltyllebånd nr. 729497 fra Weidmüller. Anvendelse af kabeltyllerullevare kan medføre defekter.

Hel længde: 210 mm

Til ledertværsnit: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	210 mm
Til ledertværsnit	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	Stripax Plus 2.5

Produkttype

Crimptang elektromekanisk

## Tilbehør

Kabeltyllesæt Til ledertværsnit 0,75 mm <sup>2</sup>	729497 0,75
Kabeltyllesæt Til ledertværsnit 0,5 mm <sup>2</sup>	729497 0,5
Kabeltyllesæt Til ledertværsnit 1,0 mm <sup>2</sup>	729497 1,0
Kabeltyllesæt Til ledertværsnit 1,5 mm <sup>2</sup>	729497 1,5
Kabeltyllesæt Til ledertværsnit 2,5 mm <sup>2</sup>	729497 2,5