



## Crimptang til kabeltyller VDE-isoleret, Til ledertværsnit: 2,5mm<sup>2</sup>



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729405 2,5
GTIN	4003773071754
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet tangenhed. Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Takkede kæber til presning af kabeltyller iht. DIN 46228.

Greb med flerkomponentovertræk.

**Isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Teknisk beskrivelse

Til ledertværsnit	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Hel længde	145 mm
Antal nester	4
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Specialværktøjsstål, sænksmedet, oliehardt
Overflade	poleret
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

