



Installationstang VDE-isoleret, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	728787 200
GTIN	4003773075097
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionstang til elinstallation med skrueled til præcis, slørfri gang af tangen.

- **Fastholdelse af fladt og rundt materiale.**
- **Bøjning af tråd og kobberledere.**
- **Afgratning og udvidelse af indbygningsdåser.**
- **Skæring af kobberkabler op til \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Afisolering af kobberledere 0,75 til $1,5 \text{ mm}^2$ og $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Krympning af kabeltyller 0,5 op til $2,5 \text{ mm}^2$.**

Ben med greb isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Specialværktøjsstål, tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse op til \varnothing	15 mm
Hel længde	200 mm
Skæreydelse	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Afisolering til leder- \varnothing	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
Afisolering til leder- \varnothing	$2,5 \text{ mm}^2$
Til kabelsko	0,5 – $2,5 \text{ mm}^2$
Vægt	280 g

Led	skruet sammen
med returfjeder	nej
Greb	Flerkomponentovertræk
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang