



## Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm<sup>2</sup>



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729450 16
GTIN	4049002104251
Artikelklasse	73T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Bruneret tang, forkromede bakker

Præcis **parallelpresning** med fire pressekæber, der kører synkront. **Firkantcrimpning** iht. DIN = optimale kontaktflader.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Til ledertværsnit	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN 46228
Overflade	bruneret
Produkttype	Crimptang elektromekanisk