

**LOCTITE****Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 2701\_EGFD**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

### Flydende skruesikring.

### Anvendelse:

**Lavfast** – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

**Mellefast** – løsning med normalt værktøj er muligt.

**Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Ideel til brug på passive overflader som f.eks. højlegeret CrNi-stål.

### Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	LOCTITE 2701
min. løsdrejningsmoment	38 Nm

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Til gevindstørrelse op til	M20
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	galvaniserede flader
Form	flydende
egnet til materiale	Metal
Holdbarhed fra fremstillingsdato	17 måned
Flammepunkt	93 °C
Farve	grøn
Påfyldningsmængde	50 ml
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	olietolerant
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Funktionsstyrke efter	6 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	500 - 900 mPas
Afmontering	tung
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Skruesikring

