

**Garant****Rørskærer til kunststofrør****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	818160
GTIN	4045197675866
Artikelklasse	81C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed af trykstøbt aluminium med 3 styreruller, heraf 1 indstilleligt hjul (1 position til rør op til 110 -127 mm af hensyn til optimal tilpasning til rør-Ø. **Hurtig spindeljustering** takket være skraldeprincip og hurtig fjederretur. Ergonomisk greb. Skærehjul med PTFE-antiskridbelægning af hensyn til lettere arbejde specielt i forbindelse med kraftige kunststofrør. Udtagelig håndafgrater med **TiN-belagt S20-klinge**.

**Anvendelse:**

Til skæring af PE-, PP-, VPE-, PB- og PVDF-rør. **Kan også anvendes til kobber- og aluminiumrør samt tynde INOX-rør ved udskiftning af skærehjul.**

**Reservedel:**

Reserveskærehjul til kunststof- og kompositrør nr. 818170 og til kobber, aluminium og Inox nr. 818175.

Skærehjul-Ø: 51 mm

Skærehjul, bredde: 11 mm

Skærehjul, boring: 8 mm

Til udvendig rør-Ø: 50 - 127 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skærehjul-Ø	51 mm
Til udvendig rør-Ø	50 - 127 mm
Skærehjul, bredde	11 mm
Skærehjul, boring	8 mm

Antal styreruller	3
Antal skærehjul	1

---

## Tilbehør

Ekstra skærehjul til kobber / aluminium / Inox	818175
Universalafgrater, 2K-greb med 3 klinger (S10, S20, S35)	838410
Ekstra skærehjul til kunststof- og kompositrør	818170