

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1294 5,75
GTIN	4045197907691
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. **DIN 6527**. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Som nr. 202294.

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skærlængde L_c	13 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	21 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	5,75 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm

Tolerance, nom. Ø	e8
Skaffform	HB
Fristilling-Ø D ₁	5,55 mm
Samlet længde L	57 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Indhold	5
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet
tør	betinget egnet
Luft	egnet

Tilbehør

HM-fræser Ø e8 DC 5,75 mm

202294 5,75