


HOLEX**HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø DC: 15,6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1414 15,6
GTIN	4045197908278
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**Til **skrubning og sletbearbejdning**.Op til 1×D i hel længde ved **meget høje tilspændingsværdier** og meget rolig gang.**Som nr. 202414.****Fordel:**

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	32 mm
Skæft	DIN 6535 HB med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	15,6 mm
Fristilling-Ø D_1	15,1 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm

Skaft-Ø D _s	16 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	44 mm
Samlet længde L	92 mm
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,03
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Indhold	5
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,4×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M
GGG	egnet	190 m/min	K

Uni	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	egnet
Luft	egnet

Tilbehør

HOLEX Pro Steel HM-skrubfræserHPC Ø DC 15,6 mm	202414 15,6
--	-------------