



Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret, Skærbredde b: 4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663100 4
GTIN	4013288148681
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **isoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skrueskærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge i højtlegeret specialstål. Nicromat forkromet overflade, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser. Fra str. 5,5 = udvendig Ø af isoleringen svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskærvne.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	100 mm
Skærbredde b	4 mm
Hel længde	198 mm
Skærtykkelse a	0,8 mm

Klingespids	Lasertip
Producentbetegnelse	160 i VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skrueværktøjer