

**Garant****Universal-rørskærer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	818150
GTIN	4045197595645
Artikelklasse	81C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt robust konstruktion til højeste belastninger. Rene og pålidelige snit af 4 føringsruller placeret på række.

Basisenhed af trykstøbt aluminium. Hurtig spindeljustering ved hjælp af skraldeprincip og fjederretur. Med reserve-skærehjul nr. 818110.

**Fordel:**

Lange standtider takket være **TiN-belagt** skærehjul. Kraft- og tidsbesparende arbejde takket være:

- **Ergonomisk håndgreb**
- **Let konstruktion**
- **Nålelejrede føringsruller og skærehjul**
- **Udtagelig håndafgrater med TiN-belagt S20-klinge.**

**Anvendelse:**

Multifunktionel anvendelse til skæring af VA-, aluminiums-, messing- og kobberør.

**Teknisk beskrivelse**

Til udvendig rør-Ø	6 - 76 mm
Skærehjul, bredde	6,2 mm
Skærehjul, boring	4,85 mm
Skærehjul-Ø	19 mm
Vægt	880 g

Længde	245 - 325 mm
Højde	40 mm
Bredde	100 mm
Antal styreruller	4
Antal skærehjul	1
egnet til rørmateriale	Messing
egnet til rørmateriale	Kobber
egnet til rørmateriale	VA
egnet til rørmateriale	Aluminium
med skraldefunktion	nej
Produkttype	Rørskærere

## Tilbehør

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm	814920 54
Ekstra skærehjul	818110
Småhjulsbolt	819630
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm	814920 54E
Styrerullesortiment med nåleleje 16 dele	818035