



## Bidetang med centerskær, Hel længde: 250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725800 250
GTIN	4003773034070
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med meget kraftigt hoved og induktionshærdede skær. Skærhårdhed ca. 64 HRC. Tang kemisk sortfarveret. Hoved poleret, greb overtrukket med kunststof.

**Fordel:**

Den nødvendige kraft er lavere end ved lige lange skævbidere.

**Norm:**

**DIN ISO 5743**

**Materiale:**

Krom-vanadium-specialstål, sænksmedet og oliehardt i flere trin.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	3,5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Greb	overtrukket med kunststof
Hoved	lige
Produktionsmetode	Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-specialstål

Overflade	Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype	skærende tang