

HOLEX**Momentnøgle med skalamåleur, Maks. moment: 6Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	655520 6
GTIN	4045197549907
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet; slank konstruktion med letlæseligt skala-måleur. Enheden helt i stål, forkromet med fast drivfirkant til topnøglehoveder.

Måleenheder: Nm Tokomponenthåndtag med et godt greb.

Funktion:

Aflæsning af den opnåede værdi under arbejdsprocessen på måleuret. Slutværdien kan fastholdes på displayet til senere aflæsning via slæbeviseren.

Anvendelse:

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	400 g
------	-------

Drivfirkant	1/4 tommer
Maks. moment	6 Nm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Momentområde	1,2 - 6 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Feedback	visning
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l ₃]	180 mm
Samlet længde L	225 mm
Målemetode	Moment
Armlængde uden indstiksværktøj [l ₁]	144 mm
Kalibrering	O3
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	optisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS-kalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

