



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 5822



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 5822
GTIN	8024482008721
Artikelklasse	64A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Egenskab, kuffert: Slagfast

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Udvendige mål, længde: 650 mm

Udvendige mål, bredde: 510 mm

Udvendige mål, højde: 245 mm

Indvendige mål, længde: 580 mm

Indvendige mål, bredde: 440 mm

Indvendige mål, højde: 220 mm

Teknisk beskrivelse

Indvendige mål, bredde	440 mm
Udvendige mål, bredde	510 mm
Volumen	56,1 l
Antal sidehåndtag	2
Indvendige mål, højde	220 mm
Maksimal last	36,7 kg
Indvendige mål, længde	580 mm
Antal lukninger	4
Udvendige mål, højde	245 mm
Udvendige mål, længde	650 mm
Vægt	8,4 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem