

GEDORE**Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant, Maks. moment: 550Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657000 550
GTIN	4002805921531
Artikelklasse	63L

Beskrivelse**Udførelse:**

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklases stål.

Fast drivfirkant (ingen skralde). **Måleenheder:** Nm, lbfft.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen.

Utsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

Anvendelse:

Til mellemstore til store serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formelen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Vægt	2900 g
Drivfirkant	3/4 tommer
Maks. moment	550 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	10 Nm
Momentområde	110 - 550 Nm
Momentområde	80 - 400 lbfft
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	719 mm
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	812 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	719 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Serie	DREMOMETER
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020010 1000
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000