

**GEDORE****Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant, Maks. moment: 760Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657000 760
GTIN	4002805856314
Artikelklasse	63L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklasses stål.

**Fast drivfirkant** (ingen skralde). **Måleenheder:** Nm, lbfft.

**Funktion:**

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen. Utilsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

**Anvendelse:**

Til mellemstore til store serier.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. moment	760 Nm
Drivfirkant	3/4 tommer
Display	analog
Vægt	3200 g
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	10 Nm
Momentområde	155 - 760 Nm
Momentområde	115 - 560 lbfft
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Samlet længde L	812 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	719 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Armlængde uden indstiksværktøj [L <sub>1</sub> ]	719 mm
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Serie	DREMOMETER
Produkttype	Momentnøgle

---

## Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020010 1000
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000