

**GARANT Master Tap snittap, venstregevind HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136190 M6
GTIN	4045197900616
Artikelklasse	11I

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.

- **HSS-E-PM skæremateriale**, af hensyn til en optimal slidstyrke.
- **Reducerede friktionsværdier** takket være ny højeffektiv belægning.
- **Specialgeometri** af hensyn til en optimal spånevakuering.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Gevindstigning	1 mm
Samlet længde L	80 mm
Gevinddybde	15 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevind-Ø	6 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	5 mm

Gevindtype	M-LH
Gevindstørrelse	M6
Belægning	AlTiX
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Master Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		

Datablad

INOX > 900 N/mm ²	egnet
Ti > 850 N/mm ²	egnet
CuZn	egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
våd, maksimal	egnet