

GEDORE**Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant, Maks. moment: 200Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657000 200
GTIN	4002805857311
Artikelklasse	63L

Beskrivelse**Udførelse:**

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklasses stål.

Fast drivfirkant (ingen skralde). **Måleenheder:** Nm, lbfft.

Drivfirkant med trykknappfrigøring.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen.

Utilsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

Anvendelse:

Til mellemstore til store serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Maks. moment	200 Nm
Display	analog
Vægt	1400 g
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	5 Nm
Momentområde	40 - 200 Nm
Momentområde	30 - 150 lbfft
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	463 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	463 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Feedback	udløsning
Samlet længde L	551 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	DREMOMETER
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400