

LINDSTRÖM

Elektronikspidstang, takkede kæber, Hel længde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726160 150
GTIN	7314150103225
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med smalle kæber. Den udvendige kant på kæberne er afrundet. Gennemstukket præcisionsledbolt med ekstra lang føring sikrer den højest tænkelige stabilitet med minimal rivning. Hoved og led spejlpolerede. **ESD-egnet**, ergonomisk **2K**-greb. Den patenterede returfeder nedsætter modstanden, når tangen lukkes. Dermed kan den kraft, emnet udsættes for, doseres præcist.

Oval-spids, lange kæber, takkede indvendigt.

Materiale:

High-performance-kuglelejestål, sænksmedet.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	9 mm
Hel længde	150 mm
Kæbelængde	32 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Kæbeform	oval-spids kæber, takkede indvendigt
Udførelse, kæber	glatte indvendigt

Greb	2K-grebsovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 45 – 48 HRC)
Materiale	High-performance-kuglelejestål
Overflade	Spejlpoleret
med returfjeder	ja
Produkttype	Spidstang