

LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, ovalt hoved, FW, Hel længde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726000 150
GTIN	7314150111534
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart præcisionsskruet led sikrer minimal rivning og optimal aksial skærretning. **ESD-egnet**, ergonomisk **2K**-greb.

Den patenterede retur fjeder nedsætter modstanden, når tangen lukkes. Dermed bruges kraften på snittet.

Materiale:

High-performance-kuglelejestål, sænksmedet, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	150 mm
Hovedbredde	16 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,4 - 2 mm
Skærlængde	16 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Materiale	High performance-kuglelejestål
Hovedform	oval
Greb	2K-grebsovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	FW
med returfjeder	ja
indstilleligt præcisionsskrueled	ja
Produkttype	skærende tang