



Kabelsaks med overførsel VDE-isoleret, Til kabel-Ø: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	731150 60
GTIN	4003773075189
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Skærehoved med seglformet kniv og overførselsmekanisme (enhåndsbetjent). Kniven har dobbelt styring og kan ikke løbe skævt.

Isoleret op til 1000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Anvendelse:

Til ren klipning af alu- og kobberkabler (også litzetråd). Må ikke anvendes til ståltråd, hårde alulegeringer og hårdtrukne kobberledere.

Materiale:

Kæber i specialstål, ben af stålplade med håndtag.

Bemærk:

Ved enkeltledere er skæreydelsen ca. 30 % lavere.

Teknisk beskrivelse

Til kabel-Ø	60 mm
Skæreydelse, multileder op til	600 mm ²
Hel længde	320 mm
Klembeskyttelse	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk

Aktivering	mekanisk, enhånds, skraldeprincip
Materiale	Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehardt.
Produkttype	Saks