

LINDSTRÖM

**Elektronikskævbider, ovalt hoved, KW, Hel længde: 113mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726280 113
GTIN	7314150052097
Artikelklasse	73M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med retur fjeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisions-skruet af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

**Materiale:**

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	113 mm
Hovedbredde	12,5 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,25 mm
Skærlængde	12,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	High performance-stållegering
Hovedform	oval
Greb	Kunststofovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang