



Elektronikskævbider, spidst hoved, W, Hel længde: 125Hmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	726440 125H
GTIN	4003773043720
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Spids form med kraftig fas, specielt til hård tråd. Justerbart skrueled. Tang bruneret, greb med kunststofovertræk.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	125 mm
Hovedbredde	10,5 mm
Skærlængde	14 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1 mm
Skæreeffekt, ståltråd hård	0,2 - 0,6 mm
Skærefas	Stor facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Hovedform	spids
Norm	DIN ISO 9654

Greb	Kunststofovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade	bruneret
Produktnavnsegenskab	W
med returfjeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang