

VBW**Wiresaks til armeringsnet, Hel længde: 950mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	737200 950
GTIN	4005887426901
Artikelklasse	73L

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt specialknivhoved med udveksling til skæring af byggestålmåtter. Sænksmedet mellemstykke med indstillingsskrue til præcis indstilling af knivene, fastsmedet begrænsningsanslag, lakerede rørgreb med flerkomponentgrebsovertræk.

Anvendelse:

Til skæring af betonstålvævsmåtter og rundstål med en trækstyrke på op til 1600 N/mm².

Materiale:

Fræsehoved i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

Reservedel:

Ekstra kæber nr. 737210. Ekstra skrue nr. 737220. Ekstra stilleskrue nr. 737230.

Bemærk:

Til skæring af \varnothing 8 mm / 48 HRC bør det ske ad flere omgange.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	950 mm
Til enkeltstave op til 48 HRC og 1600 N/mm ²	6 mm
Til dobbeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm ²	2x8 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm ²	9 mm
Til enkeltstave op til 19 HRC og 800 N/mm ²	11 mm
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reserveskruesæt, med møtrikker 3 dele Type 950	737220 950
Reserveknivhoved komplet med knivskrue Hel længde 950 mm	737210 950
Reservejusteringskrue med møtrik Type 950	737230 950