

VBW**Boltsaks UNIBOLT®, Hel længde: 610mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	733500 610
GTIN	4005887563309
Artikelklasse	73L

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med udveksling og universalknive. Præcis og enkel justering af knivene takket være excenterskruer. Sænksmedet, begrænsningsanslag med ekstra stor bufferzone; lakerede rørgreb.

Anvendelse:

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm²).

Materiale:

Kniv i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

Reservedel:

Ekstra knivhoved nr. 734110.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	610 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm ² op til Ø	7 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm ² op til Ø	9 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm ² op til Ø	8 mm
Skæreydelse	<48 HR
med begrænsningsanslag	ja
Producentbetegnelse	UNIBOLT®
Skær	Hærdet
Materiale	Special-værktøjsstål

Overflade	rødlakeret
med justerskrue	ja
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reserveknivhoved komplet med skruer Hel længde 610 mm	734110 610
---	------------