

**Garant****Afisoleringstang, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	728755 160
GTIN	4045197501653
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vinklede kæber med V-formede skær (op til maks. 5 mm udvendig Ø). Indlagt led med slørfri gang og returfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit.

Greb med flerkomponentbelægning, **isoleret op til 1000V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tang, forkromet.

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skærform	Skærprisme
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Kulstofstål (C70)
Overflade	forkromet
med returfjeder	ja
med stilleskrue til indstilling af tværsnit	ja

Produkttype

skærende tang