



## Multifunktions-kraftskævbider VDE-isoleret, Hel længde: 180mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	728790 180
GTIN	4007582006488
Artikelklasse	76B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Induktivt hærkede præcisionsværktøjer (ca. 64 HRC) til pianotråd. Præcisionsafisoleringskniv til enkelttrådede (massive) ledere 1,5 og 2,5 mm<sup>2</sup>. Præcis presseanordning til kabeltyller 1,5 og 2,5 mm<sup>2</sup>. Saks til planafkortning af messing- og kobberskruer M3,5 og M4. Bukkeanordning til bukning af øjer til massive kobberledere Ø 4, 5 og 6 mm. Ben med kraftige grebsovertræk isoleret op til **isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Høj skære- og crimp-ydelse takket være det optimale udvekslingsforhold.

#### Anvendelse:

Perfekt til elinstallationsopgaver – forkrøppet udførelse til forbedret ergonomi og frit udsyn til arbejdsområde.

#### Materiale:

Specialværktøjsstål, blank tang, greb med flerkomponentovertræk.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreydelse, pianotråd Ø	2 mm
Afisolering til leder-Ø	1,5 mm
Afisolering til leder-Ø	2,5 mm
Til kabelsko	1,5 mm <sup>2</sup>
Til kabelsko	2,5 mm <sup>2</sup>
Vægt	270 g

vinklet hoved	25 grader
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade, tang	blank
Produkttype	skærende tang