

**Garant**
**HM-mini-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202261 6,75
GTIN	4045197922496
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

 Skaft svarende til **DIN 6535 HB**.

**Spar efterslibekomkostningerne:**

For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

 Skærlængde  $L_c$ : 10 mm

Samlet længde L: 55 mm

 Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skærlængde $L_c$	10 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Skær-Ø $D_c$	6,75 mm
Skaftform	HB

Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Samlet længde L	55 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grader
Antal tænder Z	3
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser