



Afisoleringskævbider VDE-isoleret, Hel længde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	728780 160
GTIN	4003773040279
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Induktivt hærdede præcisionsskær (ca. 60 HRC) til blød tråd. Præcisionsafisoleringskniv til enkelttrådede (massive) ledere 1,5 og 2,5 mm². Ben med kraftige grebovertræk **isoleret op til 1000V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Anvendelse:

Ideel til elinstallationsopgaver.

Materiale:

Specialværktøjsstål, tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	160 mm
Afisolering til leder-Ø	1,5 mm ²
Afisolering til leder-Ø	2,5 mm ²
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet

Produkttype

skærende tang