

**Garant****HM-mini-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202261 10
GTIN	4045197922564
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**Skaft svarende til **DIN 6535 HB**.**Spar efterslibekomkostningerne:**

For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 13 mm

Samlet længde L: 55 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftform	HB
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Skærlængde $L_c$	13 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Antal tænder Z	3

Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skær- $\emptyset D_c$	10 mm
Samlet længde L	55 mm
Spiralvinkel	30 grader
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. $\emptyset$	e8
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser