



Kombinationstænger, forkromet VDE-dypisoleret, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	701735 200
GTIN	4003773015321
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Specialværktøjsstål, takkede kæber. **Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til arbejde med en spænding på op til 1000 V. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).

Tang forkromet, greb overtrukket med kunststof, **isolerede**.

Norm:

DIN ISO 5746.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	200 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	dypisoleret
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang

