

Garant**Kraft-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	701910 200
GTIN	4045197501455
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også egnet til klavertråd. Isoleret iht. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til arbejde under spænding op til 1000 V.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,8 mm
Hel længde	200 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Materiale	Special-værktøjsstål

Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang