



## Vandpumpetang Alligator® VDE-dypisoleret, Hel længde: 250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	705730 250
GTIN	4003773019343
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Gennemgående ledbolt** (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kær, selvklæmmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger. **Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

Forkromet tang, isolerede greb.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Spændvidde for rør	2 tommer
Spændvidde for sekskant	46 mm
Greb	dypisoleret
Producentbetegnelse	Alligator
Overflade	forkromet
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976

Materiale	Krom-vanadium-stål
gnistfri	nej
Mulighed for klik-finjustering	nej
Automatisk fastgørelse	ja
Klembeskyttelse	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang