

**Fræserspændeskruer gennemboet, DIN 6367, Til dorn-Ø: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309861 32
GTIN	4250122674207
Artikelklasse	30N

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.
Afgiver kølemiddel via borer i siden.

Bemærk:

- Kompatibel med
- **Interface HSK, PSC.**
 - **Interface SK og BT kun med holderform ADB.**

Teknisk beskrivelse

Gvindlængde	26 mm
Gvind M	M16
Hoved-Ø	42 mm
Hovedtykkelse	9 mm
Til dorn-Ø	32 mm
Norm	DIN 6367

Produkttype

Spændeskruer