

**Fræserspændeskruer gennemboet, DIN 6367, Til dorn-Ø: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309861 27
GTIN	4250122674191
Artikelklasse	30N

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.
Afgiver kølemiddel via borer i siden.

Bemærk:

- Kompatibel med
- **Interface HSK, PSC.**
 - **Interface SK og BT kun med holderform ADB.**

Teknisk beskrivelse

Til dorn-Ø	27 mm
Gvindlængde	22 mm
Hovedtykkelse	8 mm
Hoved-Ø	35 mm
Gvind M	M12
Norm	DIN 6367

Produkttype

Spændeskruer