



Kombi-snittap-bits sæt i stabil boks, 7 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676308
GTIN	4013288101594
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

1 værktøj til 3 arbejdsgange:

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.**Indhold:**

Kombi-gevindbor-bit: Nr. 676306 1 stk. i hver str. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ universalholder: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (uden magnet)

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS

Spidsvinkel	60 grader
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1xD ved gennemgangshul
Antal dele	7
Produkttype	Snittapbit

Tilbehør

HSS kombi-snittap-bit til gevind M8	676306 M8
HSS kombi-snittap-bit til gevind M5	676306 M5
HSS kombi-snittap-bit til gevind M4	676306 M4
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
HSS kombi-snittap-bit til gevind M6	676306 M6
HSS kombi-snittap-bit til gevind M3	676306 M3
HSS kombi-snittap-bit til gevind M10	676306 M10